

Det här får du med HelaCon Family:

- Kompakt design
- Lämpliga för enkel och flertrådig ledare
- Push-in-teknik för enkel anslutning
- Tydliga kopplingar
- För installationer upp till 450 Volt
- Lämplig för flera kabelstorlekar
- Inga verktyg behövs

HelaCon toppklämmor för snabb, enkel och tillförlitlig anslutning av kablar genom push-in-teknik. HelaCon fungerar utmärkt för både enkel- och fåtrådig ledare. Läs mer på webben eller kontakta oss för mer info.

www.HellermannTyton.se/helacon




HellermannTyton

HellermannTyton AB
 Box 7037, 164 07 Kista
 Besöksadress: Isafjordsgatan 5
 164 40 Kista
 Tel: 08 580 890 00
 Fax: 08 580 348 02
 E-Mail: Kundsupport@HellermannTyton.se
www.HellermannTyton.se



September 2016 16-0125



HelaCon Family

För professionella anslutningar






HelaCon Releasable

HelaCon Releasable

- Öppningsbar toppklämma

HelaCon Releasable gör anslutning enkel genom en öppningsbar toppklämma. HelaCon Releasable underlättar anslutningen och höjer säkerheten både i infällt och utanpåliggande montage.

TYP	Ledare	E-nr	Art nr
HCR-2	2	14 410 47	148-90043
HCR-3	3	14 410 48	148-90044
HCR-5	5	14 410 49	148-90045




HelaCon Plus Mini

HelaCon Plus Mini

- Push-in-teknik i extra kompakt format

HelaCon Plus Mini är en mycket kompakt toppklämma med den senaste teknologin med dubbel låsfjäder som underlättar anslutning och höjer säkerheten.

TYP	Ledare	E-nr	Art nr
HCPM-2	2	14 409 74	148-90036
HCPM-3	3	14 409 75	148-90037
HCPM-4	4	14 409 76	148-90038
HCPM-5	5	14 409 77	148-90039
HCPM-6	6	14 409 78	148-90040
HCPM-8	8	14 409 79	148-90041



HelaCon Lux

HelaCon Lux

- Öppningsbar armaturklämma

Med HelaCon Lux gör du snabba installationer lämpliga för bland annat belysningsanordningar. En sida öppningsbar för enkelledare. Andra sidan har push-in-teknik för två ledare.

TYP	Ledare	E-nr	Art nr
HECL-2/1	3	14 408 96	148-90023

För professionell anslutning och distribution av kabel i elektriska installationer. Med reservation för tekniska ändringar. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.